


Fibre diffus aftastning

FT-00-M-W-M6/3M

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OKF; OUF

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

26

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

26

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...150

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M6

Samlet længde

[mm]

3000

Min. bøjningsradius

[mm]

20

Fiberretning



Fiber materiale

glas

Fiberoptik materiale

rustfri stål (1.4404 / 316L)

Fiberkappe materiale

metalsilikone

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.