


Ethernet forbindelseskabel

VSTGN040ZDS0010L04STGN040ZDS



Applikation

Special funktion

guldbelagte kontakter; afskærmet ledning

Udførelse

Ethernet kabel, D-kodet

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Kapslingsklasse

III

Max strømbelastning total

[A]

4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...90

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Vægt

[g]

687

Dimensioner

[mm]

15 x 15 x 47,3

Materiale

TPU

Indstøbt-emne materiale

TPU

Materiale - omløber

zinkstøbegods, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.



Ethernet forbindelseskabel

VSTGN040ZDS0010L04STGN040ZDS

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: D; Støbt hus: TPU; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt; Skærmet tilslutningsledning: afskærmet



Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PVC, grøn, afskærmet; 4 x 0,34 mm²

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: D; Støbt hus: TPU; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt; Skærmet tilslutningsledning: afskærmet

