


Fibre diffus aftastning

FT-00-M-W-M6/5M



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Applikation

Høj temperaturbestandighed; Robust design til brug i krævende industrielle miljøer; Bestandig over for forskellige aggressive kemikalier

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OKF

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

14

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...150

Mekaniske data

Vægt

[g]

278,5

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M6

Sensorhoved længde

[mm]

35

Samlet længde

[mm]

5000

Min. bøjningsradius

[mm]

45

Fiberretning



Kernediameter

[mm]

1,6

Fiberdiameter

[mm]

0,05

E21155



Fibre diffus aftastning

FT-00-M-W-M6/5M

Ydre diameter	[mm]	5,4
Fiber materiale		glas
Fiberoptik materiale		rustfri stål (1.4571/316Ti)
Fiberkappe materiale		metalsilikone
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.