


Fibre diffus aftastning

FT-11-EPV-O6/FHx1/2m



- 1 sekskant fatning 3 mm
2 boret hul til montageværktøj

Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Applikation

Til brug i industrimiljøer

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OBF; OO50; OCF

OBF

Rækkevidde af fiber

[mm]

70

OO50

Rækkevidde af fiber

[mm]

150



Fibre diffus aftastning

FT-11-EPV-O6/FHx1/2m

OCF (High Power)		
Rækkevidde af fiber	[mm]	490
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...70
Mekaniske data		
Vægt	[g]	50
Varianter af fiberoptik hoved		vinklet
Fiberoptik hoved gevind		M6
Samlet længde	[mm]	2000
Min. bøjningsradius	[mm]	2
Fiberretning		↔
Kernediameter	[mm]	1
Fiber materiale		PMMA
Fiberoptik materiale		rustfri stål (1.4305 / 303)
Fiberkappe materiale		PE
Tilbehør		
Leverings omfang		Sekskantmøtrik: 2 x M6 tandskiver: 2
Tilbehør (valgfri)		Skæreværktøj til fiberoptik:, E20600
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.