


Adapter for fiberoptik

ADAPTER FOR FIBER OPTICS



Applikation

Udførelse

til fiberoptik M11

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...60

Mekaniske data

Vægt

[g]

30,9

Samlet længde

[mm]

450; (konfigurerbar)

Min. bøjningsradius

[mm]

30

Fiberretning



Kernediameter

[mm]

1,0

Ydre diameter

[mm]

2,2

Materiale

Adapter: ABS; PPE; POM

Fiber materiale

PMMA

Fiberkappe materiale

PE

Tilbehør

Tilbehør (valgfri)

Skæreværktøj til fiberoptik, E20600

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.