


E2M200



Adapterkabel for kamera med video udgang

ADAPTER CABLE M12-M16



- 1 Skærm L= 120
2 Strømforsyning L= 250

Applikation

Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter
Udførelse	kamera med video udgang O2M20x
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 60 DC
Kapslingsklasse	II
Max strømbelastning total [A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-45...85
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Vægt [g]	72,4
Monterings gevind	M16
Materiale	Kapsling: PVC; pakning: EPDM
Materiale - omløber	PVC

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,6 m, PVC, sort, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: PVC; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Adapterkabel for kamera med video udgang

ADAPTER CABLE M12-M16

Tilslutning



Ledningsfarver :
BK = sort
GY = grå
RD = rød

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M16, lige; kodning: A; Låsning: PVC; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

