


E2M202



Adapterkabel for kamera med video udgang

CONNECTION CABLE M16 3M



Applikation

Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter
Udførelse	kamera med video udgang O2M20x
Silikonefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 60 DC
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total	[A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-45...85
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Vægt	[g]	191,9
Materiale		Kapsling: PVC; pakning: EPDM
Materiale - omløber		PVC

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 3 m, PVC, sort, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M16, lige; kodning: A; Låsning: PVC; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm




Adapterkabel for kamera med video udgang

CONNECTION CABLE M16 3M

Elektrisk tilslutning

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M16, lige; kodning: A; Låsning: PVC; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

