


E2M231



Monitor med et analogt video input

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT



Applikation		
Applikation		Monitor for 1stk O2M2xx / O3M2xx kamera
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	12...32 DC; ($\pm 10\%$)
Overspændingsbeskyttelse		ja
Strømforsyning til kamera	[mA]	2000; ($\pm 10\%$)
Indgange		
Video input		1 Vtt, 75 Ω , PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
Lagringstemperatur	[°C]	-40...125
Opbevaring fugtighed	[%]	< 75; (relativ fugtighed)
Holdbarhed	[MON]	24
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
Chokbestandig		15,3 G(rms) Frekvensområde 24...2000 Hz PSD 0,04...0,10 g ² /Hz
Mekaniske data		
Vægt	[g]	1202,5

**Monitor med et analogt video input**

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

Materiale	Kapsling: ABS sort; fikstur: aluminium sort
-----------	---

Display / Betjeningsenhed

Display type	farve display
--------------	---------------

Display størrelse	7"
-------------------	----

Bemærkning

Bemærkning	Spannungsbereich auf dem Typenschild beachten
	Ältere Versionen des Gerätes verwenden einen
	Spannungsbereich von 18...30 VDC (Revisionsnr. AA)

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Kabel: 2 m

Stik: 1 x M16; kodning: A






Monitor med et analogt video input

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

Tilslutning



RD:	L+
WH:	L-
BU:	aktivér kamera 1
BN:	aktivér kamera 2
WH/YE:	aktivér kamera 3
GY:	aktivér kamera 4 tachometer
YE:	håndbremse
1	koax kabel kerne video signal
2	koax afskærmning video GND
3	U+
4	0 V