


E2M232



Monitor med to analoge video input

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT



Applikation

Applikation Monitor for op til 2stk O2M2xx / O3M2xx kameraer

Elektriske Data

Driftspænding [V]	18...30 DC; ($\pm 10\%$)
Overspændingsbeskyttelse	ja
Strømforsyning til kamera [mA]	2000; ($\pm 10\%$)

Indgange

Video input 1 Vtt, 75 Ω , PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr

Udgange

Analog strømudgang [mA] ...2000; ($\pm 10\%$)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40...85
Lagringstemperatur [°C]	-40...125
Opbevaring fugtighed [%]	< 75; (relativ fugtighed)
Holdbarhed [MON]	24
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests

Chokbestandig	15,3 G(rms) Frekvensområde 24...2000 Hz PSD 0,04...0,10 g ² /Hz
---------------	---

**Monitor med to analoge video input**

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

Mekaniske data

Vægt	[g]	1342,1
Materiale	Kapsling: ABS sort; fikstur: aluminium sort	

Display / Betjeningsenhed

Display type	farve display
Display størrelse	7"

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Kabel: 2 m

Stik: 2 x M16; kodning: A






Monitor med to analoge video input

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

Tilslutning



RD:	L+
WH:	L-
BU:	aktivér kamera 1
BN:	aktivér kamera 2
WH/YE:	aktivér kamera 3
GY:	aktivér kamera 4 tachometer
YE:	håndbremse

1	koax kabel kerne video signal
2	koax afskærmning video GND
3	U+
4	0 V