


E2M250



MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT



- 1 INPUT
- 2 OUTPUT
- 3 C4
- 4 C3
- 5 C2
- 6 C1



Produkttegenskaber

Billedopløsning [px] 680 x 480

Elektriske Data

Driftspænding [V] 10...32 DC

Strømforbrug [mA] < 770

Overspændingsbeskyttelse ja

Registreringsområde

Billedopløsning [px] 680 x 480

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -40...85

E2M250



MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT

Lagringstemperatur	[°C]	-40...125
Opbevaring fugtighed	[%]	< 75; (relativ fugtighed)
Holdbarhed	[MON]	24
Kapslingsklasse		IP 67; (ISO 20653)

Godkendelser / Tests

EMC	DIN EN 61000-6-4	Industrielle omgivelser
	DIN EN 61000-6-2	Industrielle omgivelser
Chokbestandig		50 g
Vibrationsbestandig	Frekvensområde 24...2000 Hz	
	(15,3 x 9,81 m/s ²)rms	PSD (g ² /Hz)
	0,04...0,1	

Mekaniske data

Vægt	[g]	1569,5
Materiale		Kapsling: rustfri stål (1.4401 / 316)

Tilbehør

Leverings omfang	Beskyttelses-kapper
------------------	---------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - ..C4

Stik: 4 x M16; kodning: A



1	koax kabel kerne video signal
2	koax afskærmning video GND
3	U+
4	0 V




MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT

Elektrisk tilslutning - INPUT

Stik: 1 x M16; kodning: A



1	U+
2	0 V
3	input 1
4	input 2
5	input 3
6	input 4
7	ikke anvendt
8	ikke anvendt

Elektrisk tilslutning - OUTPUT

Stik: 1 x M16; kodning: A



1	koax kabel kerne video signal
2	koax afskærmning video GND
3	ikke anvendt
4	ikke anvendt