


E2M251



Forbindelseskabel til E2M250 multi-view box

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M



Applikation

Special funktion	Halogenfri; Egnede for kabelkæde
Udførelse	Til tilslutning af MultiViewBox E2M250

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 60 DC
-------------------	---------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-45...85
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Vægt [g]	322,8
Materiale	Kapsling: zinkstøbegods; pakning: PBT
Materiale - omløber	zinkstøbegods
Egnede for kabelkæde	ja
Egnede for kabelkæde	bøjningsradius ved fast installation ≥ 100 mm

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 3,85 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 6 mm; 7 x 0,34 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M16, lige; kodning: A; Låsning: zinkstøbegods



1	12 / 24 V DC rød
2	GND hvid
3	IN 1 blå
4	IN 2 brun
5	IN 3 hvid/gul
6	IN 4 grå
7	ikke anvendt
8	ikke anvendt