


E2D100



USB-Forbindelseskabel

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion

Halogenfri

Elektriske Data

Kapslingsklasse

III

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

0...60

Kapslingsklasse

IP 54

Godkendelser / Tests

EMC

EN 61000-6-1

Mekaniske data

Materiale

PUR

Indstøbt-emne materiale

PUR

Materiale - omløber

Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.


Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri; 4 x 0,25 mm²

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x USB, lige; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet


Stik: 1 x M8, vinklet; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet



USB-Forbindelseskabel

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Stecker



Tilslutning

