


Indskruningsadapter for processensorer

ADAPT TN/G1/2/VA/O-RG



- 1 Pakning
2 O-ring

Applikation

Applikation	til industriel anvendelse
Medie	væsker og gasser
Trykbestandig [bar]	300

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt [g]	61,5
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilslutning	M18 x 1,5 Indvendigt gevind
Procestilslutning	gevind tilslutning G 1/2
Indstiksdybde [mm]	21; (måleføler SID, SFD, TN)

Tilbehør

Leverings omfang	O-ring: 1, FKM
	O-ring: 1, EPDM
	Pakning: 1, FKM

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------