


Teach knap for tryksensorer

TEACH BUTTON



Applikation		
Udførelse		for sensorer PM1xxx
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	20...30 DC
Udgange		
Max. belastning	[Ω]	(U _b - 14 V) / 21.5 mA
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 65
Godkendelser / Tests		
MTTF	[År]	2927
Mekaniske data		
Vægt	[g]	227
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L); PA; FFKM; PBT
Bemærkning		
Bemærkning		Hvis en teach-knap er tilsluttet er det ikke muligt at benytte IO-Link kommunikation
Emballage-enheder		1 stk.


Teach knap for tryksensorer

TEACH BUTTON

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,9 m, PUR; Max. Ledningslængde: 30 m; mellem sensor og teach-knap

Tilslutning



1 2-leder-drift
 2 3-leder drift
 OUT2 4...20 mA
 Farvekode iht. DIN EN 60947-5-2