


E30436



Forbindelseskabel med ventilstik

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 50 AC / < 60 DC
Max strømbelastning total [A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...85
Kapslingsklasse	IP 65

Mekaniske data

Vægt [g]	66,7
Indstøbt-emne materiale	TPU
Materiale - omløber	Messing, forniklet
Tætningsmateriale	FKM

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Forbindelseskabel med ventilstik

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x ventil type A DIN, lige; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,4 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm²

Tilslutning



Ledningsfarver :
 BK = sort
 BN = brun
 BU = blå
 GN/YE = grøn/gul

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: Messing, forniklet; pakning: FKM; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

