


Konfektionerbart ventilstik

VALVE PLUG TYPE A



1 pakning



Applikation

Special funktion

Silikonefri

Siliconefri

ja

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Kapslingsklasse

III

Max strømbelastning total

[A]

10

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...125

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Vægt

[g]

32,3

Dimensioner

[mm]

41 x 27 x 30

Materiale

PA; FKM

Indstøbt-emne materiale

PA

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

E30447




Konfektionerbart ventilstik


VALVE PLUG TYPE A

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...1,5 mm²; Ledningskappe: Ø 6...8 mm



Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventilstik type A DIN, vinklet; Støbt hus: PA