


Indskruningsadapter for processensorer

ADAPT G1/2-G3/4 KONUS/O-RG



- 1 møtrik med paknings ring DIN 3869-27 (FKM)
 2 O-ring 18,5 x 1 (FKM)
 3 Pakningsflade

EC 1935/2004 

Applikation

Trykbestandig	[bar]	25
---------------	-------	----

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt	[g]	126
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilslutning		G 1/2 konisk tætning
Procestilslutning		gevind tilslutning G 3/4
Overfladebeskaffenhed Ra/ Rz på medieberørende dele		0,4 / 4

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------