




Stiktilsluttet strømforsyning

POWER SUPPLY 24V IP40/IP67

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E80120
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data		
Nominel frekvens AC	[Hz]	50...60
Input spændingsområde AC	[V]	100...240
Udgangsspænding DC	[V]	24
Indgangsstrøm (nominel spænding 230 V AC / 50 Hz)	[A]	0,2
Udgange		
Udgangsstrøm ialt	[A]	0,33
Omgivende forhold		
Kapslingsklasse	IP 40; (M12 stikforbindelse: IP 67)	
Mekaniske data		
Vægt	[g]	135
Materiale	PPE	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 2 m; 2 x 0,5 mm²		
Stik: 1 x M12		