


Siphon

SIPHON TUBE G1/2



1 spændebøsning iht DIN 16283

Applikation

Applikation	til industriel anvendelse
Medie	væsker og gasser

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt	[g]	758,2
Materiale		stål (1.0345)
Sensor tilslutning		G 1/2
Procestilslutning		G 1/2

Tilbehør

Leverings omfang	Tætninger: 2, PTFE
------------------	--------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Siphon

SIPHON TUBE G1/2


Yderligere informationer

medie: vand, omgivelsestemperatur: 25 °C

Middeltemperatur foran sifon °C	Middeltemperatur bag sifon °C
85	35
150	50

diagrammer og grafer

Drifts tryk



p Drifts tryk
t driftstemperatur før sifon