


## IO-Link Interface

USB IO-LINK MASTER

Artiklen kan ikke længere leveres

Alternative artikler: ZZ1060

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 Hunstik USB Type mini-B
- 2 LED Driftstilstand
- 3 24 V DC
- 4 LED fejl / CH2 (DI/DO) / CH1 (C/Q)



## Applikation

Applikation

Parameterindstilling og analyse af enheder

## Elektriske Data

Nominel spænding DC [V]

5; (net drift: 24 V DC)

Strømforbrug [mA]

&lt; 500; (net drift: &lt; 1000 mA)

Kapslingsklasse

III

## Udgange

Kortslutningsbeskyttelse

ja

## Interface

Kommunikationsinterface

IO-Link

## IO-Link Master

Transmissionstype

COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)

IO-Link Revision

1.1

Antal porte type A

1

## Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]

-25...45

Kapslingsklasse

IP 20

## Godkendelser / Tests

EMC

DIN EN 61000-6-2

DIN EN 61000-6-3

## Mekaniske data

Vægt

[g]

572,4

## IO-Link Interface

USB IO-LINK MASTER

## Display / Betjeningsenhed

|         |                |               |
|---------|----------------|---------------|
| Display | Drift          | 1 x LED, gul  |
|         | udgangs status | 2 x LED, gul  |
|         | Funktion       | 1 x LED, grøn |
|         | fejl           | 1 x LED, rød  |

## Tilbehør


|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Leverings omfang   | Forbindelseskabel: M12, EVC176                             |
|                    | USB kabel                                                  |
|                    | Stiktilsluttet strømforsyning med international tilpasning |
| Tilbehør (valgfri) | Software: "LINERECORDER DEVICE", QA0011 / QA0012           |

## Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

## Elektrisk tilslutning - Hunstik


Stik: M12; kodning: A



|    |                   |
|----|-------------------|
| 1: | +24 V             |
| 2: | SIO CH2 (DI/DO)   |
| 3: | GND               |
| 4: | IO-Link CH1 (C/Q) |
| 5: | ikke anvendt      |

## Elektrisk tilslutning

## Tilslutning



# E30390



## IO-Link Interface

USB IO-LINK MASTER

### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: USB

