


Dykrør til temperatursensorer

PROTECTIVE TUBE FOR TA



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Applikation		
Udførelse		til temperatursensorer TA34xx, TAA431, TAD191
Trykbestandig	[bar]	300
Måle/indstillingsområde		
Probelængde L	[mm]	53
Mekaniske data		
Vægt	[g]	172,9
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Tilspændingsmoment	[Nm]	30...50
Sensor tilslutning		G 1/2 konisk tætning Ø 8,2 mm
Procestilslutning		G 1/2
Overfladebeskaffenhed Ra/ Rz på medieberørende dele		< 0,6 / -
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.