




Proces adapter Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/1



CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Applikation		
Trykbestandig	[bar]	25
MAWP (for applikationer iht. CRN)	[bar]	25
Godkendelser / Tests		
Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren	
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.	
Mekaniske data		
Vægt	[g]	204,5
Materiale	rustfri stål (1.4435 / 316L)	
Sensor tilslutning	G 1/2 konisk tætning	
Procestilslutning	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	
Overfladebeskaffenhed Ra/ Rz på medieberørende dele	0,4 / 4	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	