




Proces adapter Tri-Clamp

ADAPT G1/2 - 3A/DN38



- 1 Adapter
- 2 pakning
- 3 Lækageboring
- 4 Tætningskant



EC 1935/2004 FDA

Applikation

Trykbestandig	[bar]	25
---------------	-------	----

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt	[g]	142,5
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilslutning		G 1/2 konisk tætning
Procestilslutning		Clamp DN38 (1,5")
Overfladebeskaffenhed Ra/ Rz på medieberørende dele		< 0,8 / 8
Forsegling		metal til PEEK
Hygienisk udstyrsklasse iht. DIN 11866		H3

Tilbehør

Leverings omfang	O-ring: 1, EPDM
------------------	-----------------

E33405



Proces adapter Tri-Clamp

ADAPT G1/2 - 3A/DN38

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------