


Proces adapter rør fitting DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Artiklen er udgået - arkiv informationer



1 not for O-ring DIN 11864-R-40x5

EHEDG Tested 

Applikation		
Udførelse		for rør DN 40 (DIN 11866, Reihe A)
Trykbestandig	[bar]	40
Godkendelser / Tests		
Direktiv om trykudstyr		En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger		Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.
Standard		DIN 11864-BS-A-41x1,5-1.4435-H3
Mekaniske data		
Vægt	[g]	399
Materiale		rustfri stål (1.4435 / 316L)
Sensor tilslutning		G 1/2 konisk tætning
Procestilslutning		rørforskruning DN40 DIN 11864-1-A-BS
Overfladebeskaffenhed Ra/ Rz på medieberørende dele		0,4 / 4
Hygienisk udstyrsklasse iht. DIN 11866		H3

E33408



Proces adapter rør fitting DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Tilbehør

Leverings omfang

O-ring:, FKM

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.