


Proces adapter Tri-Clamp

ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5



1: Lækageboring



EC 1935/2004 FDA

Applikation

Udførelse	med lækageboring
Trykbestandig [bar]	100

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt [g]	156,5
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4435 / 316L) ; overflade karakteristika : Ra<0,4 / Rz 4
Sensor tilslutning	G 1 konisk tætning
Procestilslutning	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Forsegling	pakning
Hygienisk udstyrsklasse iht. DIN 11866	H4

Tilbehør

Leverings omfang	O-ring: 26 x 3, EPDM, FDA kompatibel, E30438 O-ring: 26 x 3, FKM, FDA kompatibel, E30437
------------------	---

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------