


Proces adapter Hygiejnisk rørforskruning

ADAPT G1-DIN11851/DN40 (1.5)



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Applikation		
Trykbestandig	[bar]	40
Godkendelser / Tests		
Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren	
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.	
Mekaniske data		
Vægt	[g]	283,5
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4404 / 316L) ; overflade karakteristika : Ra<0,4 / Rz 4	
Sensor tilslutning	G 1 konisk tætning	
Procestilslutning	Mælke rørforskruning DN40 (1,5") DIN 11851	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	