


Proces adapter Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)



1 Tætningskant

EC 1935/2004 FCM 

Applikation

Trykbestandig [bar] 25

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt [g]	230
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4435 / 316L) ; overflade karakteristika : Ra<0,4 / Rz 4
Sensor tilslutning	G 1 Indvendigt gevind Aseptoflex Vario
Procestilslutning	Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm
Forsegling	metal til metal
Hygienisk udstyrsklasse iht. DIN 11866	H4

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.