


Proces adapter for SMS rørforskrining

ADAPT IFM-SMS DN40/1.5"



1 Tætningskant

EC 1935/2004 FCM 

Applikation

Trykbestandig [bar] 40

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr

En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren

Sikkerhedsanvisninger

Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt [g] 139,5

Materiale, i kontakt med mediet

rustfri stål (1.4435 / 316L) ; overflade karakteristika : Ra<0,4 / Rz 4

Sensor tilslutning

G 1 Indvendigt gevind Aseptoflex Vario

Procestilslutning

SMS rørforskrining DN40 (1,5")

Forsegling

metal til metal

Hygienisk udstyrsklasse iht. DIN 11866

H4

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.