


Proces adapter for SMS rørforskrining

ADAPT IFM-SMS DN50/2"



1 Tætningskant

EC 1935/2004 FCM 

Applikation

Trykbestandig	[bar]	25
---------------	-------	----

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt	[g]	267
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4435 / 316L) ; overflade karakteristika : Ra<0,4 / Rz 4	
Sensor tilslutning	G 1 Indvendigt gevind Aseptoflex Vario	
Procestilslutning	SMS rørforskrining DN50 (2")	
Forsegling	metal til metal	
Hygienisk udstyrsklasse iht. DIN 11866	H4	

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------