


Proces adapter Hygiejnisk rørforskruning

ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Trykbestandig [bar] 40

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Materiale	rustfri stål (1.4435 / 316L)
Sensor tilslutning	G 3/4
Procestilslutning	Mælke rørforskruning DN40 (1,5") DIN 11851
Overfladebeskaffenhed Ra/ Rz på medieberørende dele	0,4 / 4
Hygienisk udstyrsklasse iht. DIN 11866	H4

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------