



Proces adapter Tri-Clamp


ADA IFM-CLAMP ISO2852/1-1.5

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E33701

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

Den alternative artikel kræver brug af en ny sensor med Aseptoflex Vario udvendig gevind



- 1 ifm Aseptoflex gevind
2 Aseptoflex tætningskant

EC 1935/2004 FCM 

Applikation

Trykbestandig [bar] 16

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt [g]	127
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilslutning	Aseptoflex
Procestilslutning	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Overfladebeskaffenhed Ra/ Rz på medieberørende dele	0,4 / 4

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.