




Proces adapter Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852/3

Artiklen kan ikke længere leveres



- 1 ifm Aseptoflex gevind
2 Aseptoflex tætningskant

EC 1935/2004 FDA

Applikation

Trykbestandig [bar] 10

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt [g]	554,4
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilslutning	Aseptoflex
Procestilslutning	Clamp DN65 (3") DIN 32676 (ISO 2852)
Overfladebeskaffenhed Ra/ Rz på medieberørende dele	0,4 / 4
Hygienisk udstyrsklasse iht. DIN 11866	H4

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.