



Proces adapter Hygiejnisk rørforskrining


ADAPT IFM-DIN11851/DN32(1.25)

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E33711

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

Den alternative artikel kræver brug af en ny sensor med Aseptoflex Vario udvendig gevind



- 1 Aseptoflex tætningskant
2 ifm Aseptoflex gevind

EC 1935/2004 FCM FDA

Applikation	
Trykbestandig	[bar] 40
Godkendelser / Tests	
Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.
Mekaniske data	
Vægt	[g] 158
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilslutning	Aseptoflex
Procestilslutning	Mælke rørforskrining DN32 (1,25") DIN 11851
Overfladebeskaffenhed Ra/Rz på medieberørende dele	0,4 / 4
Hygienisk udstyrsklasse iht. DIN 11866	H4
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.