

Proces adapter Varivent


ADA IFM-VARIV D=68(DN40-125)

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E33722

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

Den alternative artikel kræver brug af en ny sensor med Aseptoflex Vario udvendig gevind



- 1 ifm Aseptoflex gevind
2 Aseptoflex tætningskant

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Applikation

Trykbestandig	[bar]	25
---------------	-------	----

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt	[g]	475,5
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilslutning		Aseptoflex
Procestilslutning		Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Overfladebeskaffenhed Ra/Rz på medieberørende dele		0,4 / 4
Hygienisk udstyrsklasse iht. DIN 11866		H4

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------