




Proces adapter for SMS rørforskruning

ADAPT IFM-SMS DN65 (2.5)

Artiklen kan ikke længere leveres



- 1 ifm Aseptoflex gevind
2 Aseptoflex tætningskant

EC 1935/2004 

Applikation

Trykbestandig [bar] 25

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt [g]	413,6
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilslutning	Aseptoflex
Procestilslutning	SMS rørforskruning DN65 (2,5")
Overfladebeskaffenhed Ra/ Rz på medieberørende dele	0,4 / 4
Hygienisk udstyrsklasse iht. DIN 11866	H4

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------