


Montage adapter for proces sensorer

ADAPT IFM-BREWERY D=48

Artiklen er udgået - arkiv informationer



- 1 ifm Aseptoflex gevind
2 Aseptoflex tætningskant

Applikation

Trykbestandig	[bar]	10
---------------	-------	----

Mekaniske data

Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilslutning	Aseptoflex
Procestilslutning	Flange
Overfladebeskaffenhed Ra/ Rz på medieberørende dele	0,4 / 4
Hygienisk udstyrsklasse iht. DIN 11866	H4

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------