


Montage adapter for proces sensorer

ADAPT IFM-SUEDMO DN25

Artiklen kan ikke længere leveres



- 1 ifm Aseptoflex gevind
2 Aseptoflex tætningskant

EC 1935/2004 

Applikation

Trykbestandig	[bar]	16
---------------	-------	----

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt	[g]	144,8
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilslutning		Aseptoflex
Procestilslutning		Clamp DN25
Overfladebeskaffenhed Ra/ Rz på medieberørende dele		0,4 / 4

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------