


Montage adapter for proces sensorer

ADAPT IFM-SUEDMO DN25 O-RG

Artiklen er udgået - arkiv informationer



- 1 ifm Aseptoflex gevind
2 Aseptoflex tætningskant

Applikation

Montering	med O-ring
Trykbestandig [bar]	16

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Monteringsmetode	med O-ring
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilslutning	Aseptoflex
Procestilslutning	Clamp DN25
Overfladebeskaffenhed Ra/ Rz på medieberørende dele	0,4 / 4
Hygienisk udstyrsklasse iht. DIN 11866	H4

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------