

Proces adapter rør fitting DIN 11864


ADAPT IFM-DIN11864-1A / DN40

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E33302

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

Den alternative artikel kræver brug af en ny sensor med Aseptoflex Vario udvendig gevind



1 ifm Aseptoflex gevind

EC 1935/2004 

Applikation

Trykbestandig [bar] 25

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr

En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren

Sikkerhedsanvisninger

Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt [g] 224,5

Materiale rustfri stål (1.4404 / 316L); O-ring: EPDM

Sensor tilslutning Aseptoflex

Procestilslutning rørforskrining DN40 DIN 11864-1-A-BS

Overfladebeskaffenhed Ra/
Rz på medieberørende dele 0,4 / 4Hygienisk udstyrsklasse iht.
DIN 11866 H4

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.