


Proces adapter Clamp DIN 11864

ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN40

Artiklen er udgået - arkiv informationer



- 1 ifm Aseptoflex gevind
2 Aseptoflex tætningskant

EC 1935/2004 FCM 

Applikation

Trykbestandig	[bar]	40
---------------	-------	----

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt	[g]	234,5
Materiale		rustfri stål (1.4435 / 316L)
Sensor tilslutning		Aseptoflex
Procestilslutning		Clamp DN40 DIN 11864-3-A-BKS
Overfladebeskaffenhed Ra/Rz på medieberørende dele		0,4 / 4
Hygienisk udstyrsklasse iht. DIN 11866		H4

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------