


Proces adapter Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Applikation		
Trykbestandig	[bar]	25
Godkendelser / Tests		
Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren	
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.	
Mekaniske data		
Vægt	[g]	226
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4435 / 316L) ; overflade karakteristika : Ra<0,4 / Rz 4	
Sensor tilslutning	G 1 Indvendigt gevind Aseptoflex Vario	
Procestilslutning	Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm	
Forsegling	pakning	
Hygienisk udstyrsklasse iht. DIN 11866	H4	
Tilbehør		
Leverings omfang	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA kompatibel, E30054	
Tilbehør (valgfri)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA kompatibel, E30123	
	pakningsring: 1, PEEK, FDA kompatibel, E30124	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	