


Proces adapter Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)3A



- 1 Aseptoflex Vario
2 Lækageboring
3 Pakningsflade



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Applikation

Udførelse	med lækageboring
Trykbestandig [bar]	25

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt [g]	225
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4435 / 316L) ; overflade karakteristika : Ra<0,4 / Rz 4
Sensor tilslutning	G 1 Indvendigt gevind Aseptoflex Vario
Procestilslutning	Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm
Forsegling	pakning
Hygienisk udstyrsklasse iht. DIN 11866	H4

Tilbehør

Leverings omfang	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA kompatibel, E30054
Tilbehør (valgfri)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA kompatibel, E30123
	pakningsring: 1, PEEK, FDA kompatibel, E30124

E33228



Proces adapter Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)3A

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------