


Proces adapter for SMS rørforskrining

ADAPT IFM-SMS DN40/1.5" O-RG



- 1 Pakningsflade
2 G1 Indvendigt gevind Aseptoflex Vario

EC 1935/2004 

Applikation

Trykbestandig [bar] 40

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren

Sikkerhedsanvisninger Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt [g] 139,2

Materiale rustfri stål (1.4435 / 316L)

Sensor tilslutning G 1 Indvendigt gevind Aseptoflex Vario

Procestilslutning SMS rørforskrining DN40 (1,5")

Overfladebeskaffenhed Ra/
Rz på medieberørende dele 0,4 / 4

E33297



Proces adapter for SMS rørforstyrning

ADAPT IFM-SMS DN40/1.5" O-RG

Forsegling	pakning
Hygienisk udstyrsklasse iht. DIN 11866	H4
Tilbehør	
Leverings omfang	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA kompatibel, E30054
Tilbehør (valgfri)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA kompatibel, E30123
	pakningsring: 1, PEEK, FDA kompatibel, E30124
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.