




Universal proces adapter

ADAPT UNI RD52



- 1 O-ring 30x2 FKM
- 2 Lækageboring
- 3 Pakningsflade til O-ring 24x2
- 4 O-ring 36x3 EPDM
- 5 Aseptoflex Vario



Applikation	
Udførelse	tilbehør for , PM17xx: (Endress+Hauser universal process adapter RD52), PY200x: (Endress+Hauser universal process adapter Uni 6" D85)
Trykbestandig [bar]	16
Godkendelser / Tests	
Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.



Universal proces adapter

ADAPT UNI RD52

Mekaniske data	
Vægt [g]	390,1
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4435 / 316L) ; overflade karakteristika : Ra<0,4 / Rz 4
Sensor tilslutning	G 1 Aseptoflex Vario
Procestilslutning	universal proces adapter Rd 52 Endress+Hauser Universal-Prozessadapter RD52; Universal-Prozessadapter Uni 6" D85
Forsegling	pakning
Hygienisk udstyrsklasse iht. DIN 11866	H4
Tilbehør	
Leverings omfang	O-ring: 24 x 2, EPDM, FDA kompatibel, E30054
	O-ring: 30 x 2, FKM
	O-ring: 36 x 3, EPDM, FDA kompatibel
Tilbehør (valgfri)	O-ring: 24 x 2, FKM, FDA kompatibel, E30123
	pakningsring, PEEK, FDA kompatibel, E30124
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.