


Dykrør til temperatursensorer

HYGIENIC THERMOWELL L=050

Artiklen er udgået - arkiv informationer



1 ifm Aseptoflex gevind



EC 1935/2004 EHEDG Tested FDA

Applikation

Udførelse	til temperatursensorer Ø 10 mm
Applikation	hygiejniske systemer
Anbefalede medier	tyktflydende medier og væsker med opslæmmet partikler
Trykbestandig [bar]	25

Måle/indstillingsområde

Probelængde L [mm]	45
--------------------	----

Mekaniske data

Vægt [g]	173,5
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilslutning	G 1/2 Ø 10 mm
Procestilslutning	Aseptoflex
Overfladebeskaffenhed Ra/ Rz på medieberørende dele	< 0,6 / -

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------