


E35010



Dykrør til temperatursensorer

THERMOWELL D10/G1/2/L=100



Applikation

Udførelse	til temperatursensorer EL = 100 mm
Trykbestandig [bar]	16

Måle/indstillingsområde

Probelængde L [mm]	82
--------------------	----

Mekaniske data

Vægt [g]	128,8
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilslutning	G 1/2 Ø 10 mm
Procestilslutning	G 1/2

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------