

Fiber separat sender modtager

FIBRE OPTIC 2M



Applikation

Udførelse

tilslutning til infrarøde temperatur sensorer TWxx11

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...250

Mekaniske data

Vægt

[g]

162,8

Fiber forbindelse

1/4"-36UNS-2A

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Samlet længde

[mm]

2000

Min. bøjningsradius

[mm]

120

Fiberretning



Fiber materiale

quartz / quartz

Fiberoptik materiale

CuNiZn

Fiberkappe materiale

Rustfrit stål

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.