


Dykrør til temperatursensorer

THERMOWELL D8/G1/2/L=200

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E37630 eller E35020

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Trykbestandig	[bar]	16
---------------	-------	----

Måle/indstillingsområde

Probelængde L	[mm]	182
---------------	------	-----

Mekaniske data

Vægt	[g]	0,141
Materiale		rustfri stål (1.4571/316Ti)
Sensor tilslutning		Ø 8 mm
Procestilslutning		G 1/2

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------