


Dykrør til temperatursensorer

THERMOWELL D8/G1/2/L=300

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E35030

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Trykbestandig [bar] 16

Måle/indstillingsområde

Probelængde L [mm] 282

Mekaniske data

Vægt [g] 0,166

Materiale rustfri stål (1.4571/316Ti)

Sensor tilslutning Ø 8 mm

Procestilslutning G 1/2

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.