


Svejsede termobrønd for temperatur sensorer

THERMOWELL, D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=100



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Applikation	
Udførelse	til temperatursensorer EL = 100 mm
Trykbestandig [bar]	300
Mekaniske data	
Vægt [g]	171,5
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilslutning	G 1/2 konisk tætning Ø 6 mm
Procestilslutning	svejseadapter Ø 34 mm
Overfladebeskaffenhed Ra/ Rz på medieberørende dele	≤ 0,6 / -
Installationslængde EL [mm]	99
Boringslængde BL [mm]	137
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.